

Lampu Strip
Lampu Strip 50 m

Lightstrip

4000K

Transparan

8721103037664



Cahaya dan gaya terbaik

Tetap nyaman dengan cahaya yang sangat seragam dan tidak perlu khawatir mengenai pemasangan dan kualitas cahaya

Pemasangan mudah

- Pemasangan yang sangat mudah. Klip terintegrasi di kedua sisi peralatan menahannya pada tempatnya, sehingga pemasangan sekrup tidak diperlukan. Kabel konektor GU10 memudahkan pemasangan lampu.

Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Mudah dipasang

Pemasangan yang sangat mudah. Klip terintegrasi di kedua sisi peralatan menahannya pada tempatnya, sehingga pemasangan sekrup tidak diperlukan. Kabel konektor GU10 memudahkan pemasangan lampu.

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Lampu string/Lampu strip

- Ekstensibilitas: Tidak

Desain dan lapisan

- Warna: Transparan
- Bahan: Plastik

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Strip
- EyeComfort: Tidak

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000
- Nominal masa pakai: 15.000

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 1870 mA

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.9

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 3,1 kg
- Tinggi keseluruhan: 5,5 mm
- Panjang keseluruhan: 50.000 mm
- Lebar keseluruhan: 11 mm

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat direndupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk adaptor daya: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 650
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat direndupkan: Tidak
- Kode IP: IP65 | Antidebu dan Antijet, IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 120 °
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 4000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

Dimensi dan berat kemasan

- Berat bersih: 3,1 kg
- Berat kotor: 3,51 kg
- Tinggi: 0
- Panjang: 0
- Lebar: 0



Tanggal dikeluarkan:
2025-12-06
Versi: 0.99

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.