

# PHILIPS

LEDtube T8

LED

1200mm

4000K

G13

8721103047366



## Lampu kerja LED yang awet dengan kualitas cahaya luar biasa

Meningkatkan ke tabung LED Philips adalah cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluorezen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Tabung LED Philips ini cocok untuk tempat yang membutuhkan banyak cahaya.

### **Pilih solusi berkelanjutan**

- Nikmati penghematan energi LED tanpa mengorbankan kualitas penerangan. Hemat lebih dari 50% energi secara instan dengan mengganti tabung fluorezen yang ada (dilarang oleh peraturan UE sejak tahun 2023).

### **Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade**

- Dengan masa pakai 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti sumber cahaya Anda dan nikmati solusi pencahayaan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

### **Pilih pengganti mudah untuk lampu fluorezen lama Anda**

- Pengganti sempurna untuk tabung fluorezen linier yang dapat dipasang langsung ke luminer yang ada. Cukup pasang dan nyalakan tanpa perlu repot mengubah pengkabelan.

# Kelebihan Utama

Menghemat lebih dari 50% energi dibandingkan dengan lampu fluoresen

Tahan lama selama 15.000 jam  
Cepat dan mudah dipasang

## Spesifikasi

### Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: T8
- Soket: G13
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Kaca

### Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

### Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

### Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 240
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 4000 K
- Flux cahaya nominal: 2700 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 108

### Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

### Informasi kemasan

- EAN: 8721103047366
- EOC: 872110304736600
- Nama produk: LEDtube HO+ 1200mm 25W 840 T8 AP C G ID

### Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 36
- Daya: 25

### Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 1.213 mm
- Panjang keseluruhan: 1.213 mm
- Lebar keseluruhan: 28 mm

### Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

### Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

### Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8721103047366
- Berat bersih: 0,17 kg
- Berat kotor: 0,22 kg
- Tinggi: 3 cm
- Panjang: 125,2 cm
- Lebar: 3 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-05-13  
Versi: 0.178

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.