

# PHILIPS


Lampu Tanam  
Eridani

Lampu Tersembunyi

3000K

Putih

8721103136596



## Cahaya yang nyaman dengan fitting lebih ramping

Terangi ruangan Anda dengan lampu plafon Philips EyeComfort LED yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

### **Pemasangan mudah**

- Pemasangan yang sangat mudah. Klip terintegrasi di kedua sisi peralatan menahannya pada tempatnya, sehingga pemasangan sekrup tidak diperlukan. Kabel konektor GU10 memudahkan pemasangan lampu.

### **Daya tahan**

- Masa pakai lama hingga 20.000 jam

# Kelebihan Utama

## Mudah dipasang

Pemasangan yang sangat mudah. Klip terintegrasi di kedua sisi peralatan menahannya pada tempatnya,

sehingga pemasangan sekrup tidak diperlukan. Kabel konektor GU10 memudahkan pemasangan lampu.

## Masa pakai lama hingga 20.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 20.000 jam.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Dapat diredupkan: Tidak

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 10.000
- Nominal masa pakai: 20.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 100
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 74

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Lorong
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 50 mA

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Daya: 7

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,07 kg
- Panjang tampilan cahaya: 10.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 10.0 cm
- Jarak resesi: 5 mm
- Tinggi keseluruhan: 23 mm

## Layanan

- Garansi: 3 tahun

## Spesifikasi teknis

- Diameter: 128 mm
- Total lumen output lampu: 520
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Lampu putih hangat
- Stopkontak: AC 220-240
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

## Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

#### Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Sistem pengoperasian kompatibel: Tidak berlaku
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8721103136596
- Berat bersih: 0,07 kg
- Berat kotor: 0,1 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 3,8 cm
- Lebar: 13 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-07-04  
Versi: 0.146

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.