

PHILIPS

Lampu linear
Halogen

1000 W

Kap R7s

Bening

8727900808513



Pencahayaan halogen yang unggul

Menghadirkan cahaya cerah berkilau dengan fungsi redup superior. Dengan keluaran cahaya yang tinggi, sempurna untuk menerangi taman, teras, dan area luar ruangan lainnya di malam hari.

Setelan tampilan pribadi

- Fungsi keredupan terbaik untuk meredupkan dan menciptakan suasana nyaman

Ciptakan suasana nyaman

- Lampu halogen terang menghadirkan kontras yang lebih baik agar lebih fokus
- Cahaya cerah berkilau untuk menciptakan nuansa pencahayaan yang diinginkan di rumah

Lampu sorot

- Output cahaya maksimal untuk memberikan penerangan lampu sorot

Kelebihan Utama

Fungsi redup terbaik

Lampu ini dapat digunakan dengan semua alat peredup dan tidak hanya akan menurunkan cahaya hingga 0% tetapi juga menciptakan suasana nyaman yang biasa Anda dapatkan dengan lampu pijar.

Kontras halogen untuk fokus yang lebih baik

Dengan lampu halogen terang, kontras akan lebih kaya, huruf terlihat lebih tajam, dan visibilitas menjadi lebih baik. Cahaya terang lebih nyaman di mata agar bisa lebih fokus.

Output cahaya maksimal

Output cahaya maksimal untuk memberikan penerangan lampu sorot.

Cahaya cerah berkilau

Halogen bening adalah lampu berkilau dengan refleksi indah di tempat yang terkena sinar dan bayangan tajam di tempat yang tidak terkena sinar. Lampu halogen Philips memberikan efek dekoratif pada ruangan dan menjadikannya terlihat hidup.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Bentuk: Linear
- Soket: R7s
- Dapat diredupkan: Ya
- Lapisan bohlam: Jernih

Dimensi lampu

- Tinggi: 12 mm
- Lebar: 189,1 mm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 2 tahun
- Jumlah siklus sakelar: 8.000
- Nominal masa pakai: 2.000

Karakteristik cahaya

- Penggunaan: Aplikasi khusus
- Indeks renderasi warna (CRI): 100
- Suhu warna: 2800 K
- Kategori Warna Cahaya: Bening
- Flux cahaya nominal: 21500 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 2900 K
- Flux Cahaya: 21.500 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 21,5 lm/W

Daya

- Faktor Daya (Fraksi): 1

Konsumsi daya

- Voltase: 230 V
- Daya: 1.000
- Penggunaan Energi kWh/1000 h: 1.000

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 2.000

Spesifikasi teknis

- Dapat diredupkan: Ya
- Tutup-Dasar: R7s

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8727900808513
- Berat bersih: 0,02 kg
- Berat kotor: 0,02 kg
- Tinggi: 19,4 cm
- Panjang: 2,1 cm
- Lebar: 2,1 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-01-31
Versi: 0.533

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com