

PHILIPS

Tabung fluoresen
linear

TL-D Super 80

36 W

G13

Lampu pijar putih

927982282736



Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

Philips Color 80s menawarkan output cahaya yang lebih tinggi untuk kecerahan ekstra dan lingkungan yang lebih baik. Cocok untuk aplikasi saat kualitas cahaya penting untuk pengalaman yang dinamis.

Hemat energi

- Hemat energi

Menghasilkan cahaya terang

- Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

Kelebihan Utama

Hemat energi Meningkatkan terang

Lampu fluoresen efisiensi tinggi
dipadukan dengan teknologi
BrightBoost untuk renderasi warna

yang baik dan cahaya yang lebih
terang

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Soket: GU10
- Dapat diredupkan: Tidak

Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 82
- Kategori Warna Cahaya: Hangat
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 2700
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 90 lm/W

Konsumsi daya

- Konsumsi Daya: 36

Spesifikasi teknis

- Output cahaya: 3.250 lm
- Bentuk: Tabung fluoresen linear
- Dapat diredupkan: Ya
- Tutup-Dasar: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8711500285843
- Berat bersih: 0,14 kg
- Berat kotor: 0,17 kg
- Tinggi: 2,7 cm
- Panjang: 121,5 cm
- Lebar: 2,7 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-06-14
Versi: 0.552

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.