



# Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

Philips Color 80s menawarkan output cahaya yang lebih tinggi untuk kecerahan ekstra dan lingkungan yang lebih baik. Cocok untuk aplikasi saat kualitas cahaya penting untuk pengalaman yang dinamis.

#### Hemat energi

· Hemat energi

#### Menghasilkan cahaya terang

· Pengalaman yang dinamis dengan kecerahan ekstra

### Kelebihan Utama

Hemat energi Meningkatkan terang Lampu fluoresen efisiensi tinggi dipadukan dengan teknologi BrightBoost untuk renderasi warna yang baik dan cahaya yang lebih terang

## Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

· Soket: GU10

· Dapat diredupkan: Tidak

#### Daya tahan

· Nominal masa pakai: 15.000

#### Karakteristik cahaya

- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- · Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 6500
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 82 lm/W

#### Konsumsi daya

· Konsumsi Daya: 58

#### Spesifikasi teknis

- · Output cahaya: 4.800
- · Bentuk: Tabung fluoresen linear
- · Dapat diredupkan: Ya
- Tutup-Dasar: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC produk: 8711500284969
- Berat bersih: 0,23 kgBerat kotor: 0,26 kg
- Berat kotor: 0,26
  Tinggi: 2,7 cm
- Panjang: 150 cm
- · Lebar: 2,7 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.650 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.