



# Penerangan andal dan fungsional

Philips TL/TLDs menghasilkan cahaya secara efisien, sehingga tidak perlu sering diganti. Produk ini memberikan pencahayaan fungsional yang menghasilkan tingkat cahaya memadai untuk area umum.

#### Menghasilkan cahaya terang

- · Renderasi warna moderat untuk warna-warna standar
- · Output cahaya awal tinggi

### Kelebihan Utama

Warna standar Output cahaya awal tinggi Output cahaya tinggi memberikan kualitas yang lebih baik dengan kecerahan lebih dan membuat peralatan rumah tangga terlihat lebih tajam.

## Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

· Soket: GU10

· Dapat diredupkan: Tidak

#### Daya tahan

· Nominal masa pakai: 13.000

#### Karakteristik cahaya

· Indeks renderasi warna (CRI): 63

· Kategori Warna Cahaya: Cool White

· Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 4100

· Flux Cahaya: 1.200 lm

#### Konsumsi daya

· Konsumsi Daya: 18,0

· Penggunaan Energi kWh/1000 h: 22

#### Spesifikasi teknis

· Output cahaya: 1.200 lm

· Bentuk: Tabung fluoresen linear

· Dapat diredupkan: Ya

· Tutup-Dasar: G13 | Medium Bi-Pin

Fluorescent

#### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8711500702661

• Berat bersih: 0,07 kg

· Berat kotor: 0,09 kg

· Tinggi: 2,7 cm

· Panjang: 60,6 cm

· Lebar: 2,7 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-10-03 Versi: 0.607 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.