

PHILIPS

Tabung fluoresen
linear

TL-D Standard colours

58 W

G13

Cahaya Terang Sejuk

928049005482



Penerangan andal dan fungsional

Philips Color 80s menawarkan output cahaya yang lebih tinggi untuk kecerahan ekstra dan lingkungan yang lebih baik. Cocok untuk aplikasi saat kualitas cahaya penting untuk pengalaman yang dinamis.

Menghasilkan cahaya terang

- Renderasi warna moderat untuk warna-warna standar
- Output cahaya awal tinggi

Kelebihan Utama

Warna standar Output cahaya awal tinggi

Output cahaya tinggi memberikan kualitas yang lebih baik dengan kecerahan lebih dan membuat

peralatan rumah tangga terlihat lebih tajam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Soket: GU10
- Dapat diredupkan: Tidak

Daya tahan

- Nominal masa pakai: 13.000 jam

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 72
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 6200
- Flux Cahaya: 4.000 lm

Konsumsi daya

- Watt: 58 W
- Konsumsi Daya: 58,5 W

Spesifikasi teknis

- Output cahaya: 3.925 lm
- Bentuk: Tabung fluoresen linear
- Dapat diredupkan: Ya
- Tutup-Dasar: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8711500702753
- Berat bersih: 0,23 kg
- Berat kotor: 0,26 kg
- Tinggi: 2,7 cm
- Panjang: 150 cm
- Lebar: 2,7 cm
- Nomor material (12NC): 928049005482



Tanggal dikeluarkan:
2024-07-25
Versi: 0.556

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.