

# PHILIPS


Applique Raindrop 60 W  
E27, lampadina non  
inclusa

myGarden


Lampadina non inclusa

Bronzo

Impermeabile



01652/06/PN



## Goditi un bellissimo giardino

Crea un incantevole ambiente esterno con questa splendida applique Philips myGarden in bronzo. È realizzata in alluminio di alta qualità ed emana una calda luce bianca a risparmio energetico per il tuo giardino o terrazzo.

**Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice**

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

# In evidenza

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questo sensore PIR Philips è stato appositamente progettato per gli ambienti esterni umidi ed è stato sottoposto a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questo sensore PIR Philips è stato progettato con IP44:

offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Bronzo
- Materiale: Metallo

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Classico
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,500 kg
- Altezza complessiva: 428 mm
- Lunghezza complessiva: 300 mm
- Larghezza complessiva: 381 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: 50-60 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: E27
- Completo di lampada wattaggio: -
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1

## Lampadina

- Software aggiornabile: No

## Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696169858
  - Peso netto: 1,5 kg
  - Peso lordo: 2,2 kg
- Altezza: 43,3 cm
  - Lunghezza: 27 cm
  - Larghezza: 27 cm



Data di rilascio:  
2026-05-30  
Versione: 0.528

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)