

PHILIPS

Applique

myGarden

Giugno

grigio



16246/87/16



Luce sempre accesa quando torni a casa

Aggiungi un tocco di stile contemporaneo al tuo giardino. Grazie alla sua forma elegante, questa applique Philips myGarden grigio chiaro, dotata di sensore di movimento, non passerà inosservata. Diffonde una calda luce bianca a risparmio energetico e ti accoglie ogni volta che rientri a casa.

Fatti accogliere a casa dalla luce

- Una luce accogliente e rassicurante
- Sensore facile da regolare

Arreda il tuo giardino con la luce

- Illuminazione decorativa per esterni
- Scegli lo stile contemporaneo
- Scegli le applique per esterni
- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Illumina il tuo giardino con luce di alta qualità

- Risparmio energetico
- Include sempre una lampadina Philips
- Illuminazione potente

Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice

- Adatto a ogni condizione climatica

In evidenza

Una luce accogliente e rassicurante



Il sensore di movimento si attiva automaticamente quando arrivi a casa e ti informa quando arriva qualcuno.

Sensore facile da regolare



Una semplice procedura di regolazione del sensore automatico consente di selezionare facilmente il momento e la durata dell'accensione delle lampade.

Illuminazione decorativa per esterni

L'illuminazione per esterni può migliorare l'aspetto del tuo giardino o degli spazi esterni, enfatizzando alcune peculiarità o illuminando un sentiero con stile o creando l'ambientazione perfetta per serate indimenticabili con amici e in famiglia. Ecco perché Philips ha creato myGarden, uno straordinario sistema di illuminazione decorativo per esterni con lo stile e la funzionalità necessari per aiutarti a valorizzare gli spazi esterni, rispettando il tuo stile.

Scegli lo stile contemporaneo

Progettata in Europa, questa lampada offre un design esclusivo per aiutarti a creare un look per esterni contemporaneo.

Scegli le applique per esterni

Valorizza il tuo spazio esterno con questa applique, perfetta accanto alla porta d'ingresso o sui muri del terrazzo.

Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips ti consente di risparmiare sulla bolletta e di rispettare l'ambiente.

Include sempre una lampadina Philips



La confezione include lampadine di alta qualità Philips EcoLamp ad elevata efficienza energetica per ottenere la migliore illuminazione.

Illuminazione potente



Questa lampada per esterni offre una potente luce bianca calda. Un intenso fascio di luce illuminerà il tuo giardino o terrazzo.

Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Grigio
- Materiale: Metallo

Durata

- Durata nominale: 10.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No
- Sensore di movimento: Sì

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino davanti casa

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,558 kg
- Altezza complessiva: 195 mm
- Lunghezza complessiva: 195 mm
- Larghezza complessiva: 135 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Totale emissione in lumen apparecchio (nascosto): 741
- Emissione in lumen della lampadina inclusa: 741
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 60
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: bianca calda
- Tensione di rete: 50-60 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: A
- Attacco: E27
- Completo di lampada wattaggio: 12 W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 12
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.383

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com