

PHILIPS

Palo da terra Arbour
6 W

myGarden


4000 K

Antracite

Impermeabile



16463/93/P3



Rendi unico il tuo giardino

Il palo per esterni Philips Arbour LED antracite è composto da un cubo di luce inserito in una struttura di alluminio. Il design innovativo consente di diffondere fasci di luce bianca fredda sui vialetti e sugli ambienti esterni.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata
- Durata prolungata: fino a 25 anni
- Luce bianca fredda
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Progettata per il tuo giardino

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

In evidenza

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. La sorgente luminosa LED utilizzata in questa lampada Philips dura fino a 25.000 ore (ossia 25 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). Questo consente di non dover più pensare alla sostituzione delle lampadine creando, allo stesso tempo, l'atmosfera perfetta per la casa.

Luce bianca fredda



La luce può avere diverse temperature di colore, indicate da unità chiamate Kelvin (K). Le lampade con un valore Kelvin basso producono una luce calda, più accogliente, mentre quelle con un valore Kelvin più alto generano una luce più fredda ed energizzante. Questa lampada Philips offre una luce bianca e fredda ideale per creare un'atmosfera piena di energia.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Rigorosamente testata per assicurare la resistenza all'acqua, questa lampada per esterni Philips è appositamente ideata per gli ambienti umidi. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada per esterni è stata progettata in conformità allo standard IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

Durata

- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Pali da terra
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 2,010 kg
- Altezza complessiva: 770 mm
- Lunghezza complessiva: 100 mm
- Larghezza complessiva: 100 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 600 lm
- Tensione di rete: 50 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Completo di lampada wattaggio: 6 W
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696150498
- Peso netto: 2,01 kg
- Peso lordo: 2,24 kg
- Altezza: 79,1 cm
- Lunghezza: 11,1 cm
- Larghezza: 11,1 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.529

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com