

# PHILIPS

Applique Bustan 9  
W

myGarden

4000 K

Antracite

Impermeabile



16483/93/P3



## Rendi unico il tuo giardino

Una bellissima luce a L. L'appliche minimalista Philips Bustan, realizzata in alluminio grigio antracite di alta qualità, diffonde un'intensa luce a LED sulla parete.

### Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata

### Aggiungi design al tuo giardino

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

### Luce innovativa per esterni

- Compatibile con tutti i dimmer da parete
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

### Caratteristiche speciali

- Facile installazione
- Adatto a ogni condizione climatica
- Durata prolungata: fino a 30 anni

# In evidenza

## Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips ti consente di risparmiare sulla bolletta e di rispettare l'ambiente.

### Luce LED di qualità elevata

La tecnologia a LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

### Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

### Compatibile con tutti i dimmer da parete



Regola l'intensità luminosa di questa lampada Philips utilizzando un dimmer da parete (non incluso) per creare l'atmosfera giusta nella stanza, mettere in evidenza una caratteristica o un oggetto in casa e molto altro.

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

### Facile installazione



Installare un apparecchio di illuminazione può essere piuttosto difficile, ma con questa lampada Philips Outdoor abbiamo cercato di semplificare il più possibile questa operazione. L'articolo viene fornito con una chiave torx, da utilizzare per l'installazione.

## Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

### Lunga durata (30 anni)



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 30.000 ore (ossia 30 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spegnimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

## Durata

- Durata nominale: 30.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Temperatura del colore: 4000 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 104

## Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

## Consumo energetico

- Consumo energetico: 9

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,524 kg
- Altezza complessiva: 92 mm
- Lunghezza complessiva: 220 mm
- Larghezza complessiva: 78 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 44
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1000 lm
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca fredda
- Tensione di rete: 50-60 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 2

## Lampadina

- Software aggiornabile: No

## Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696161340
- Peso netto: 0,52 kg
- Peso lordo: 0,6 kg
- Altezza: 22,5 cm
- Lunghezza: 8,5 cm
- Larghezza: 9,9 cm



Data di rilascio:  
2026-05-30  
Versione: 0.540

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)