

# PHILIPS

Lampade spot a pavimento/A punta Moss  
3 W

myGarden

2700K

Acciaio inox

Impermeabile



17306/47/16



## Illumina il tuo giardino di notte

Questo robusto spot da incasso a LED Philips myGarden Moss in acciaio inox illumina i vialetti senza modificare il look del tuo giardino. I materiali e i LED di alta qualità di Philips assicurano una manutenzione pressoché assente una volta installati.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata
- Durata prolungata: fino a 15 anni
- Luce bianca calda
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

### **Progettata per il tuo giardino**

- IP67: adatto a ogni condizione climatica

# In evidenza

## Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

## Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

## Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spegnimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

## Luce bianca calda



La luce può avere diverse temperature di colore, indicate da unità chiamate Kelvin (K). Le lampade con un valore Kelvin basso producono una luce calda, più accogliente, mentre quelle con un valore Kelvin più alto generano una luce più fredda ed energizzante. Questa lampada Philips offre una luce bianca e calda ideale per creare un'atmosfera accogliente.

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

## IP67: adatto a ogni condizione climatica



Questa luce Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada per esterni è stata progettata con IP67: offre protezione contro l'immersione temporanea ed è ideale per l'illuminazione di sentieri o vialetti. Puoi addirittura passarci sopra con l'auto.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Materiale: Metallo

## Durata

- Durata nominale: 25.000

**Informazioni ambientali**

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

**Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso**

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì

**Zona giardino**

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

**Caratteristiche luce**

- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2700 K

**Varie**

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade spot a terra
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 0,32 kg
- Distanza incasso: 115 mm
- Altezza complessiva: 128 mm
- Lunghezza complessiva: 114 mm
- Larghezza complessiva: 114 mm
- Recessed Ceiling cutout: 10.5 cm x 10.5 cm

**Service**

- Garanzia: 2 anni

**Specifiche tecniche**

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 270
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 220-240
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 3 W
- Codice IP: IP67 | Resistente alla polvere e all'immersione temporanea
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 1

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696120606
- Peso netto: 0,32 kg
- Peso lordo: 0,37 kg
- Altezza: 12,8 cm
- Lunghezza: 12,3 cm
- Larghezza: 12,3 cm



Data di rilascio:  
2025-09-13  
Versione: 0.534

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)