

PHILIPS

Applique Hedgehog 42 W
E27, lampadina non
inclusa

myGarden

Lampadina non inclusa

Grigio

Impermeabile



17337/87/PN



Rendi unico il tuo giardino

L'applique Philips Hedgehog in alluminio pressofuso aggiunge stile e robustezza alle pareti. Diffonde la luce verso l'alto e verso il basso per uno spettacolare effetto wall-washing. Non ti resta che goderti il tuo giardino.

Aggiungi design al tuo giardino

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Caratteristiche speciali

- Facile installazione
- Adatto a ogni condizione climatica

Goditi la vita all'aria aperta

- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

In evidenza

Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

Facile installazione



Installare un apparecchio di illuminazione può essere piuttosto difficile, ma con questa lampada Philips Outdoor abbiamo cercato di semplificare il più possibile questa operazione. L'articolo viene fornito con una chiave torx, da utilizzare per l'installazione.

Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

Crea un'atmosfera elegante

Questa applique per esterni è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nel tuo spazio esterno e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Grigio
- Materiale: Alluminio

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,709 kg
- Altezza: 9,1 cm
- Lunghezza: 16 cm
- Larghezza: 18,2 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tensione di rete: 50-60 Hz
- LED: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: E27
- Completo di lampada wattaggio: -
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 42 W
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe II
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696157046
- Peso netto: 0,71 kg
- Peso lordo: 0,8 kg
- Altezza: 21,1 cm
- Lunghezza: 9,5 cm
- Larghezza: 16,6 cm



Data di rilascio:
2025-03-18
Versione: 0.388

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com