

# PHILIPS

Applique Hedgehog 42 W  
E27, lampadina non  
inclusa

myGarden

Lampadina non inclusa

Antracite

Impermeabile



17337/93/PN



## Rendi unico il tuo giardino

La lanterna a parete Philips Hedgehog in alluminio pressofuso aggiunge stile e solidità alle pareti. Diffonde la luce verso l'alto e verso il basso per uno spettacolare effetto wall-washing. Non ti resta che goderti il tuo giardino.

### Aggiungi design al tuo giardino

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

### Caratteristiche speciali

- Facile installazione
- Adatto a ogni condizione climatica

### Goditi la vita all'aria aperta

- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

# In evidenza

## Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

## Facile installazione



Installare un apparecchio di illuminazione può essere piuttosto difficile, ma con questa lampada Philips Outdoor abbiamo cercato di semplificare il più possibile questa operazione. L'articolo viene fornito con una chiave torx, da utilizzare per l'installazione.

## Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

## Crea un'atmosfera elegante

Questa applique per esterni è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nel tuo spazio esterno e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio

### incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100 lm/W

## Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,709 kg
- Altezza complessiva: 91 mm
- Lunghezza complessiva: 160 mm
- Larghezza complessiva: 182 mm

**Service**

- Garanzia: 2 anni

**Specifiche tecniche**

- Tensione di rete: 50–60 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: E27
- Completo di lampada wattaggio: -
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 42
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696157053
- Peso netto: 0,71 kg
- Peso lordo: 0,8 kg
- Altezza: 21,1 cm
- Lunghezza: 9,5 cm
- Larghezza: 16,6 cm



Data di rilascio:  
2025-09-03  
Versione: 0.428

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)