

PHILIPS

Lampade spot a pavimento/A punta Crust
3,2 W

myGarden

2700K

Acciaio inox

Impermeabile



17356/47/PO



Illumina il tuo giardino di notte

Questo robusto spot da incasso a LED in acciaio inox Philips myGarden Crust illumina i vialetti senza modificare il look del vostro giardino. Una volta installati, i materiali premium e i LED philips di alta qualità, non necessitano di particolare manutenzione.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata

Aggiungi design al tuo giardino

- Acciaio inox di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Luce innovativa per esterni

- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Caratteristiche speciali

- Facile installazione
- IP67: adatto a ogni condizione climatica
- Durata prolungata

In evidenza

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips ti consente di risparmiare sulla bolletta e di rispettare l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata

La tecnologia a LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e durevole, per illuminare il tuo giardino molto a lungo. È realizzata in acciaio inox di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Facile installazione



Installare un apparecchio di illuminazione può essere piuttosto difficile, ma con questa lampada Philips Outdoor abbiamo cercato di semplificare il più possibile questa operazione. L'articolo viene fornito con una chiave torx, da utilizzare per l'installazione.

IP67: adatto a ogni condizione climatica



Questa luce Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada per esterni è stata progettata con IP67: offre protezione contro l'immersione temporanea ed è ideale per l'illuminazione di sentieri o vialetti. Puoi addirittura passarci sopra con l'auto.

Durata prolungata



I sistemi di illuminazione LED Philips offrono una media fino a 20.000 ore (che equivale a una media di 20 anni sulla base di un utilizzo medio di 3 ore / giorno con una quantità di almeno 13.000 cicli di accensione/spegnimento).

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No

Aspetto e finitura

- Colore: Acciaio inossidabile
- Materiale: Acciaio inossidabile

Durata

- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Energia solare: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 112

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade spot a terra
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Consumo energetico

- Wattaggio: 3,2 W
- Consumo energetico: 3,2 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,334 kg
- Lunghezza incasso: 10.5 cm
- Larghezza incasso: 10.5 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Distanza incasso: 12 mm
- Larghezza: 12 cm
- Altezza complessiva: 126 mm
- Lunghezza complessiva: 115 mm
- Larghezza complessiva: 115 mm
- Ritaglio Ceiling incassato: 10.5 cm x 10.5 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 350
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Codice IP: IP67
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 1

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696159019
- Peso netto: 0,33 kg
- Peso lordo: 0,43 kg
- Altezza: 12,6 cm
- Lunghezza: 12,1 cm
- Larghezza: 12,1 cm



Data di rilascio:
2026-05-30
Versione: 0.427

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com