

PHILIPS

Applique Actea 12 W

myGarden

2700K

Nero

Impermeabile



17390/30/PO



Rendi unico il tuo giardino

L'applique a LED per esterni Philips Actea, nel colore nero, è composta da un ampio pannello che diffonde una potente luce bianca calda ed è racchiusa in un'elegante cornice in alluminio pressofuso resistente. Un'opera d'arte luminosa da appendere alla parete per illuminare l'esterno della tua casa.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico

Aggiungi design al tuo giardino

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Luce innovativa per esterni

- LED a elevata potenza
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Caratteristiche speciali

- Adatto a ogni condizione climatica
- Durata prolungata

In evidenza

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips ti consente di risparmiare sulla bolletta e di rispettare l'ambiente.

Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

LED a elevata potenza



La linea Philips Outdoor utilizza la tecnologia a LED più innovativa e offre illuminazione diffusa, elevata qualità della luce e lunga durata.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

Durata prolungata



I sistemi di illuminazione LED Philips offrono una media fino a 20.000 ore (che equivale a una media di 20 anni sulla base di un utilizzo medio di 3 ore / giorno con una quantità di almeno 13.000 cicli di accensione/spegnimento).

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Durata

- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2700 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 138 lm/W

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,55 kg
- Altezza complessiva: 74 mm
- Lunghezza complessiva: 189 mm
- Larghezza complessiva: 189 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 83
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1200
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 220-240
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 12 W
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696165928
- Peso netto: 0,55 kg
- Peso lordo: 0,66 kg
- Altezza: 20,4 cm
- Lunghezza: 8,6 cm
- Larghezza: 19,6 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.574

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com