

# PHILIPS


## Applique

Linea

SHELLLINE 3000K

bianco

LED



31238/31/P1



## Luce e relax

L'applique Philips myLiving Decolinea Shellline unisce prestazioni e aspetto in un design semplice. Grazie alla tecnologia LED di lunga durata e a un utilizzo che può arrivare fino a 15.000 ore, costituisce l'alternativa ideale alle tradizionali applique T5.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata
- Durata prolungata: fino a 15 anni
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

# In evidenza

## Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

## Luce LED di qualità elevata



La tecnologia a LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

## Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Sintetico

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Effetto luce diffusa: Sì
- LED integrato: Sì

## Varie

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,112 kg
- Altezza: 3,4 cm
- Lunghezza: 60,5 cm
- Larghezza: 2,8 cm

### Service

- Garanzia: 5 anni

### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 900 lm
- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- LED: Sì
- Numero di lampadine: 1
- Completo di lampada wattaggio: 9 W
- Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua
- Classe di protezione: II - doppio sistema di isolamento



Data di rilascio:  
2025-03-31  
Versione: 0.488

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)