

# PHILIPS

Plafoniera Wawel  
36 W

Lampade da soffitto

4000/6500/2700 K

Bianco

Intensità regolabile;  
SceneSwitch



31823/31/P5



## Luce di qualità per una casa accogliente

La plafoniera Philips myLiving WAWE è dotata di LED integrati per ottimizzare la resa e in modo uniforme. Controlla la sua luminosità in base al tuo umore grazie alle funzioni sintonizzabili e alla memoria integrata.

### Effetto luminoso

- Distribuzione omogenea della luce

### Luce LED all'avanguardia

- Regolabile 2.700 - 6.500 K

### Risparmio energetico

- 80% di risparmio energetico rispetto alle sorgenti luminose tradizionali

# In evidenza

**Distribuzione omogenea della luce**



**80% risparmio energetico**



**Regolabile**



Questa lampadina garantisce un risparmio fino all'80% rispetto a una lampadina standard. Consente di avere un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare anno dopo anno. Inizia subito a risparmiare sulla bolletta.

Questa lampada è regolabile. Puoi impostare il tuo colore di luce preferito; da un bianco caldo (2.700 K) a una luce diurna fredda (6.500 K).

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

### Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 20.000

### Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

**Caratteristiche luce**

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore:  
2700-4000-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 88 lm/W

**Varie**

- Appositamente progettata per:  
Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive:  
Dimmerabile, SceneSwitch

**Altre caratteristiche**

- Corrente assorbita dalla lampadina:  
175 mA

**Service**

- Garanzia: 5 anni

**Specifiche tecniche**

- Diametro: 480 mm
- Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: 3200
- Colore della luce: 4000/6500/2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696162798
- Peso netto: 1,19 kg
- Peso lordo: 1,97 kg
- Altezza: 53,6 cm
- Lunghezza: 7,3 cm
- Larghezza: 53,6 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.461

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)