

PHILIPS

Plafoniera Canaval
18 W

Lampade da soffitto

2700K

Bianco

Intensità regolabile;
SceneSwitch



32809/31/P0



Un'attrezzatura. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

La plafoniera LED Philips Canaval è un apparecchio classico bianco che si adatta a qualsiasi ambiente per offrire un'illuminazione a efficienza energetica, di alta qualità e di lunga durata. Scegli la luminosità che riflette i diversi stati d'animo a casa con la regolazione graduale.

Facilità d'uso

- Superficie liscia per una facile pulizia

Effetto luminoso

- Distribuzione omogenea della luce

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata prolungata: fino a 15 anni

Luce LED all'avanguardia

- Alta luminosità

Risparmio energetico

- LED integrato come parte del sistema
- 80% risparmio energetico

In evidenza

Facile da gestire



Distribuzione omogenea della luce



Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

Alta luminosità

Luce di alta qualità e ad alta emissione luminosa. Il fascio luminoso ha un'apertura di 40°: l'angolo perfetto per l'illuminazione spot.

Sorgente di luce a LED integrata



Una sorgente di luce affidabile. Con una sorgente di luce a LED integrato, non dovrai più preoccuparti della manutenzione o della sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

80% risparmio energetico



Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle sorgenti di luce ad incandescenza standard.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Soggiorno, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, SceneSwitch

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 150 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,66 kg
- Altezza complessiva: 67 mm
- Lunghezza complessiva: 350 mm
- Larghezza complessiva: 350 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 350 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1800
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696169285
- Peso netto: 0,66 kg
- Peso lordo: 0,92 kg
- Altezza: 38,8 cm
- Lunghezza: 7,4 cm
- Larghezza: 38,7 cm



Data di rilascio:
2026-05-30
Versione: 0.948

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com