

PHILIPS


Luce a incasso
Enneper

Luci da incasso

Lampadina non inclusa
bianco



50191/31/PN



Crea un'illuminazione perfetta

Il faretto a incasso Philips Enneper è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata.

Caratteristiche speciali

- Lampadina non inclusa
- Facile sostituzione della lampadina

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- materiali di alta qualità
- Zero polvere, zero ruggine

In evidenza

Lampadina non inclusa

Questa lampada viene fornita senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips garantisce un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Facile sostituzione della lampadina

Il nuovo anello facile da usare consente l'installazione di una lampadina GU10.

materiali di alta qualità

Questo faretto a incasso è costituito da materiali sintetici di alta qualità. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che migliorerà la tua casa per molti anni a venire.

Zero polvere, zero ruggine

La speciale superficie zero polvere, zero ruggine di questi faretti a incasso previene la raccolta della polvere e assicura una lunga vita al prodotto.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Sintetico

Durata

- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- Facile sostituzione della lampadina: Sì
- LED integrato: No
- Realizzato esclusivamente per sistemi LED: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 112 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,112 kg
- Distanza incasso: 100 mm
- Altezza complessiva: 42 mm
- Lunghezza complessiva: 90 mm
- Larghezza complessiva: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: -
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5,5
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696160213
- Peso netto: 0,11 kg
- Peso lordo: 0,17 kg
- Altezza: 158 mm
- Lunghezza: 53 mm
- Larghezza: 103 mm



Data di rilascio:
2025-09-03
Versione: 0.1138

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com