

# PHILIPS

Faretto a soffitto/  
parete Burlap 2x

Faretti da soffitto/parete

Lampadina non inclusa

Cromato satinato



50232/17/E7



## Illumina con stile

Pratico faretto spot Philips perfetto per le abitazioni. Scegli la lampadina LED Philips E14 adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata.

### Caratteristiche speciali

- Luce spot regolabile
- Lampadina non inclusa

# In evidenza

## Luce spot regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore dello spot.

## Lampadina non inclusa

Questa lampada viene fornita senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips garantisce un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Cromato
- Materiale: Vetro

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: No
- Installare il prodotto al di fuori della portata dei bracci: Sì

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto da soffitto/parete
- EyeComfort: No

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,600 kg
- Altezza complessiva: 145 mm
- Lunghezza complessiva: 290 mm
- Larghezza complessiva: 195 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: No bulb included
- Tensione di rete: AC 220-240
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: E14
- Completo di lampada wattaggio: 40W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 40
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 2

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696132975
- Peso netto: 0,6 kg
- Peso lordo: 0,76 kg
- Altezza: 32 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 14 cm



Data di rilascio:  
2025-09-13  
Versione: 0.672

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)