

PHILIPS

Faretto a soffitto/
parete Meranti 2x

Faretti da soffitto/parete

Lampadina non inclusa

Cromato satinato



50312/17/E7



Illumina con stile

Pratico faretto spot Philips perfetto per le abitazioni. Scegli la lampadina LED Philips GU10 adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata.

Caratteristiche speciali

- Luce spot regolabile
- Lampadina non inclusa

In evidenza

Luce spot regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore dello spot.

Lampadina non inclusa

Questa lampada viene fornita senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips garantisce un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Cromato
- Materiale: Vetro

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: No
- Installare il prodotto al di fuori della portata dei bracci: Sì

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti da soffitto/parete
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,333 kg
- Altezza complessiva: 100 mm
- Lunghezza complessiva: 285 mm
- Larghezza complessiva: 155 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: No bulb included
- Tensione di rete: AC 220-240
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: 35W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 35
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 2

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696133255
- Peso netto: 0,33 kg
- Peso lordo: 0,62 kg
- Altezza: 32 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 14 cm



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.689

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com