

# PHILIPS

Luce a incasso  
Donegal


Luci da incasso

Lampadina non inclusa

Rame/Ottone



50391/05/PN



## Crea un'illuminazione perfetta

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata.

### Caratteristiche speciali

- Lampadina non inclusa
- Facile sostituzione della lampadina

### Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Materiali di alta qualità
- Zero polvere, zero ruggine

# In evidenza

## Lampadina non inclusa

Questa lampada viene fornita senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips garantisce un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

## Facile sostituzione della lampadina

Il nuovo anello facile da usare consente l'installazione di una lampadina GU10.

## Zero polvere, zero ruggine

La speciale superficie zero polvere, zero ruggine di questi faretto a incasso previene la raccolta della polvere e assicura una lunga vita al prodotto.

## Materiali di alta qualità

Questo faretto a incasso è costituito da materiali sintetici di alta qualità. Ciò garantisce una lunga durata e resistenza dell'emissione luminosa.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Rame e ottone
- Materiale: Sintetico

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- Facile sostituzione della lampadina: Sì
- LED integrato: No
- Realizzato esclusivamente per sistemi LED: Sì
- Telecomando incluso: No

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: No

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,112 kg
- Lunghezza incasso: 7.0 cm
- Larghezza incasso: 7.0 cm
- Altezza: 4,2 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Distanza incasso: 10 cm
- Larghezza: 9 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 30.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: -
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5.5 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II
- Numero di sorgenti luminose: 1

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696160862
- Peso netto: 0,11 kg
- Peso lordo: 0,17 kg
- Altezza: 158 mm
- Lunghezza: 53 mm
- Larghezza: 103 mm
- Codice materiale (12NC): 915005423201



Data di rilascio:  
2024-04-15  
Versione: 0.966

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)