PHILIPS

Luce a incasso Donegal

Luci da incasso

Lampadina non inclusa

bianco

50391/31/PN

Crea un'illuminazione perfetta

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata.

Caratteristiche speciali

- Lampadina non inclusa
- Facile sostituzione della lampadina

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Materiali di alta qualità
- Zero polvere, zero ruggine

In evidenza

Lampadina non inclusa
Questa lampada viene fornita senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips garantisce un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Facile sostituzione della lampadina
Il nuovo anello facile da usare consente l'installazione di una lampadina GU10.

Materiali di alta qualità
Questo faretto a incasso è costituito da materiali sintetici di alta qualità. Ciò garantisce una lunga durata e resistenza dell'emissione luminosa.

Zero polvere, zero ruggine
La speciale superficie zero polvere, zero ruggine di questi faretti a incasso previene la raccolta della polvere e assicura una lunga vita al prodotto.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura
- Colore: Bianca
- Materiale: Sintetico

Durata
- Durata nominale: 30.000

Informazioni ambientali
- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- Facile sostituzione della lampadina: Sì
- LED integrato: No
- Realizzato esclusivamente per sistemi LED: Sì
- Telecomando incluso: No

Varie
- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto
- Peso netto: 0,112 kg
- Altezza: 4,2 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Distanza incasso: 100 mm
- Larghezza: 9 cm

Service
- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: -
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5,5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696160848
- Peso netto: 0,11 kg
- Peso lordo: 0,17 kg
- Altezza: 158 mm
- Lunghezza: 53 mm
- Larghezza: 103 mm

Data di rilascio:
2025-05-23
Versione: 0.1076

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.