

PHILIPS


Luce a incasso
Donegal

Luci da incasso

Lampadina non inclusa
grigio



50391/99/PN



Crea un'illuminazione perfetta

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata.

Caratteristiche speciali

- Lampadina non inclusa
- Facile sostituzione della lampadina

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Materiali di alta qualità
- Zero polvere, zero ruggine

In evidenza

Lampadina non inclusa

Questa lampada viene fornita senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips garantisce un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Facile sostituzione della lampadina

Il nuovo anello facile da usare consente l'installazione di una lampadina GU10.

Zero polvere, zero ruggine

La speciale superficie zero polvere, zero ruggine di questi faretto a incasso previene la raccolta della polvere e assicura una lunga vita al prodotto.

Materiali di alta qualità

Questo faretto a incasso è costituito da materiali sintetici di alta qualità. Ciò garantisce una lunga durata e resistenza dell'emissione luminosa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Grigio
- Materiale: Sintetico

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- Facile sostituzione della lampadina: Sì
- LED integrato: No
- Realizzato esclusivamente per sistemi LED: Sì
- Telecomando incluso: No

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,112 kg
- Lunghezza incasso: 7.0 cm
- Larghezza incasso: 7.0 cm
- Altezza: 4,2 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Distanza incasso: 10 cm
- Larghezza: 9 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 30.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: -
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5.5 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696160886
- Peso netto: 0,11 kg
- Peso lordo: 0,17 kg
- Altezza: 158 mm
- Lunghezza: 53 mm
- Larghezza: 103 mm



Data di rilascio:
2025-03-18
Versione: 0.1096

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com