

# PHILIPS

Lampadina a risparmio energetico a spirale

Tornado

12 W (60 W)

Attacco E27

Luce bianca calda



8718291117520



## Incredibile luminosità e colori vivaci

Le lampadine Philips Tornado a basso consumo assicurano una luminosità incredibile e colori più vivaci. Grazie al design compatto, questa lampadina a spirale a consumo ridotto può essere posizionata praticamente ovunque, offrendoti fino a 10 anni di risparmio energetico ed economico.

### Illuminazione brillante ad alte prestazioni


- Luminosità ed efficienza fuori del comune

### Consente un risparmio energetico e di denaro

- Fino al 80% di risparmio energetico
- Durata prolungata: fino a 10 anni

# In evidenza

## Luminosità fuori del comune



Una luminosità maggiore generalmente corrisponde a un consumo energetico maggiore. Ma con le lampadine Philips a risparmio energetico puoi contare su una luce perfettamente luminosa e dall'effetto energizzante, senza compromessi in termini di risparmio energetico ed economico, perfette per l'illuminazione diretta negli uffici (anche

domestici) e per i luoghi che richiedono un tocco di luminosità extra.

## Fino al 80% di risparmio energetico



Questa lampadina consuma fino all'80% di energia in meno rispetto alle sorgenti luminose tradizionali, aiutandoti a risparmiare energia, ridurre il costo delle bollette e contribuire alla tutela dell'ambiente.

## Durata prolungata: fino a 10 anni



Le lampadine Philips a risparmio energetico sono progettate per durare. Con 10 anni di durata massima, puoi evitare i fastidi e i costi relativi alla sostituzione frequente delle lampadine e risparmiare energia anno dopo anno.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No
- Forma della lampada: Spirale unidirezionale
- Attacco: E27
- Tecnologia: Fluorescenti compatte (CFLi)

## Dimensioni della lampadina

- Diametro: 46 mm
- Altezza: 91 mm
- Larghezza: 46 mm

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 10 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.65
- Durata nominale: 10.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 10.000

## Caratteristiche luce

- Applicazione: Luce confortevole
- Apertura fascio luminoso: not applicable °
- Indice di resa cromatica (CRI): 81
- Temperatura del colore: 2700 K
- Luce colorata: Bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 741 lm
- Tempo di accensione: 0.3 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 5-40 s

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 90 mA

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 12 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W

**Valori stimati**

- Apertura fascio luminoso: not applicable °
- Durata nominale: 10.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 741 lm
- Intensità di picco nominale: not applicable cd
- Potenza nominale: 12 W

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 871829117520
- Peso netto: 0,048 kg
- Peso lordo: 0,069 kg
- Altezza: 12,000 cm
- Lunghezza: 5,200 cm
- Larghezza: 14,000 cm
- Numero materiale (12NC): 929689114508



Data di rilascio:  
2023-11-09  
Versione: 0.715

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)