

PHILIPS

Faretto a soffitto/
parete Limbali 4x

Faretti da soffitto/parete

Lampadina non inclusa

Nichel



8718696133224



Illumina con stile

Aggiungi questo pratico faretto Philips nella tua casa. Scegli la tua lampadina LED GU10 Philips per abbinarla allo stile del tuo faretto e garantire una luce di alta qualità e di lunga durata.

Facilità d'uso

- Faretto regolabile
- Lampadina non inclusa

Di prima qualità

- Materiale di elevata qualità e a lunga durata

Caratteristiche speciali

- Per qualunque ambiente interno

In evidenza

Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Materiale di elevata qualità e a lunga durata

Questo faretto è costituito da materiali di alta qualità e a lunga durata con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e durevole nel tempo che migliorerà e illuminerà la tua casa per molti anni a venire.

Per qualunque ambiente interno

Completemente funzionale, e allo stesso tempo molto elegante, questo faretto Philips apporterà un tocco decorativo a ogni ambiente della tua casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nichel
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti da soffitto/parete
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,51 kg
- Altezza complessiva: 130 mm
- Lunghezza complessiva: 690 mm
- Larghezza complessiva: 80 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: No bulb included
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: 50W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 50
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Si
- Numero di sorgenti luminose: 4

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696133224
- Peso netto: 0,5 kg
- Peso lordo: 0,72 kg
- Altezza: 70 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Larghezza: 10 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.216

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com