

Applique Nightingale 35 W GU10, lampadina non inclusa

Apparecchi per illuminazione da esterni

Lampadina non inclusa

Acciaio inox

Impermeabile



8718696154007





# Rendi unico il tuo giardino

Questa lampada è stata progettata tenendo a mente le tendenze e gli stili di vita più moderni, in modo da definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

### Facilità d'uso

· Lampadina non inclusa

### Aggiungi design al tuo giardino

· Illuminazione moderna per esterni

### Progettati per esterni

· IP44: adatto a ogni condizione climatica

### Caratteristiche speciali

· Effetto luce bidirezionale

### In evidenza

### Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

### Illuminazione moderna per esterni

Lo stile moderno, elegante, accattivante e minimalista della linea d'illuminazione per esterni Philips rappresenta il modo migliore per decorare con la luce giardini, viali e spazi esterni.

### IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per

offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

#### Effetto luce bidirezionale

Questo apparecchio d'illuminazione per esterni Philips crea l'atmosfera perfetta nel tuo giardino o terrazzo grazie al suo effetto di luce bidirezionale.

# Specifiche

### Aspetto e finitura

• Materiale · Metallo

### Informazioni ambientali

• Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- · Anti ruggine, anti polvere: Sì
- · Fascio luminoso bidirezionale: No
- · Montaggio click!FIX: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- · LED integrato: No
- · Sensore di movimento: No
- · Energia solare: No
- · Elemento centrale: No

### Zona giardino

· Zona giardino: Giardino e terrazzo

### Varie

- · Style: Stile contemporaneo
- · Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

### Dimensioni e peso del prodotto

- · Peso netto: 0,6 kg
- · Altezza complessiva: 160 mm
- Lunghezza complessiva: 96 mm
- · Larghezza complessiva: 80 mm

### Service

· Garanzia: 2 anni

### Specifiche tecniche

- · Tensione di rete: 220-240 V
- · Apparecchio dimmerabile: No
- · Attacco: GU10
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 35
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe I Messa a terra
- · Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- · Numero di sorgenti luminose: 2

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8718696154007

Peso netto: 0,72 kgPeso lordo: 0,81 kg

Altezza: 17,8 cmLunghezza: 8,6 cm

· Larghezza: 10,1 cm



Data di rilascio: 2025-09-13 Versione: 0.311 © 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.