

PHILIPS

Applique Nightingale 35 W
GU10, lampadina non
inclusa

Apparecchi per
illuminazione da esterni

Lampadina non inclusa

Ruggine

Impermeabile



8718696154014



Rendi unico il tuo giardino

Questa lampada è stata progettata tenendo a mente le tendenze e gli stili di vita più moderni, in modo da definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Facilità d'uso

- Lampadina non inclusa

Aggiungi design al tuo giardino

- Illuminazione moderna per esterni

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

Caratteristiche speciali

- Effetto luce bidirezionale



In evidenza

Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Illuminazione moderna per esterni

Lo stile moderno, elegante, accattivante e minimalista della linea d'illuminazione per esterni Philips rappresenta il modo migliore per decorare con la luce giardini, viali e spazi esterni.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per

offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Effetto luce bidirezionale

Questo apparecchio d'illuminazione per esterni Philips crea l'atmosfera perfetta nel tuo giardino o terrazzo grazie al suo effetto di luce bidirezionale.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Ruggine
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,6 kg
- Altezza complessiva: 160 mm
- Lunghezza complessiva: 96 mm
- Larghezza complessiva: 80 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- Attacco: GU10
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 35
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 2

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696154014
- Peso netto: 0,72 kg
- Peso lordo: 0,81 kg
- Altezza: 17,8 cm
- Lunghezza: 8,6 cm
- Larghezza: 10,1 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.311

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com