

Luce a incasso
Donegal

Luci da incasso

Lampadina non inclusa
Cromato

8718696160923



Crea un'illuminazione perfetta

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità, antipolvere e antiruggine per una semplice manutenzione. Scegli la tua lampadina LED GU10 Philips per abbinarla allo stile del tuo faretto e garantire una luce di alta qualità e di lunga durata.

Facilità d'uso

- Faretto regolabile

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Zero polvere, zero ruggine

Di prima qualità

- Facile da pulire

In evidenza

Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

Facile da pulire

Materiali lisci e facili da pulire per una casa sempre attraente, da cima a fondo.

Zero polvere, zero ruggine

La speciale superficie zero polvere, zero ruggine di questi faretti a incasso previene la raccolta della polvere e assicura una lunga vita al prodotto.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Cromato
- Materiale: Sintetico

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,248 kg
- Altezza complessiva: 40 mm
- Lunghezza complessiva: 90 mm
- Larghezza complessiva: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC – Prodotto: 8718696160923
- Peso netto: 0,25 kg
- Peso lordo: 0,36 kg
- Altezza: 308 mm
- Lunghezza: 103 mm
- Larghezza: 53 mm

8718696160923



Data di rilascio:
2025-09-03
Versione: 0.186

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com