

PHILIPS

Luce a incasso
Pomeron

Luci da incasso

4000 K

Bianco

Regolabile



8718696173824



Un accessorio. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

Crea l'atmosfera giusta cambiando la luminosità. La plafoniera LED Philips SceneSwitch ti consente di alternare facilmente tre impostazioni di luminosità perfette per ogni momento. Non sono richiesti dimmer o installazioni aggiuntive. Tutto ciò che devi fare è premere il tuo interruttore.

Crea l'abbinamento perfetto

- Finitura in metallo decorativa

Effetto luminoso

- Fascio mirato e luminoso

Sicurezza

- Nessuna radiazione UV dannosa

Controllo

- Regolazione graduale

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

In evidenza

Finitura in metallo decorativa

La finitura in metallo in stile contemporaneo che aggiunge un tocco moderno.

Fascio mirato e luminoso

Concentra la luce su oggetti, come sul tavolo da pranzo o altre zone interne per attirare l'attenzione su finiture dallo stile particolare.

Nessuna radiazione UV dannosa

Il prodotto è progettato per eliminare qualsiasi radiazione UV potenzialmente dannosa.

Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 7.500
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 30 °
- Uniformità colore: 5 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 57 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 60 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,127 kg
- Distanza incasso: 31,5 mm
- Altezza complessiva: 62 mm
- Lunghezza complessiva: 90 mm
- Larghezza complessiva: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7,0 cm x 7,0 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 107,4 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 450
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Completo di lampada wattaggio: 7
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696173824
- Peso netto: 0,13 kg
- Peso lordo: 0,19 kg
- Altezza: 8,8 cm
- Lunghezza: 9,3 cm
- Larghezza: 9,3 cm



Data di rilascio:
2025-09-03
Versione: 0.310

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com