

PHILIPS

Spot alogeno

Faretto alogeno 12 V

35 W

Attacco GU5.3

Luce bianca calda

Dimmerabile



8718696588765



Straordinaria illuminazione decorativa

Lo spot alogeno Philips offre luce alogena direzionale con toni brillanti e naturali. Questa lampada alogena è progettata per assicurare raggi diretti, perfetti per creare luce mirata a casa, ed è a intensità completamente regolabile.

Qualità della luce superiore

- Fascio di luce fredda per gli oggetti sensibili al caldo
- Illuminazione con effetti decorativi

Luminosità regolabile

- La migliore regolazione luminosa crea un'atmosfera calda e accogliente

La scelta giusta per l'ambiente e le tue tasche

- Durata doppia rispetto a una lampadina tradizionale

In evidenza

Fascio di luce fredda

La temperatura più bassa davanti alla lampadina Philips, rispetto a una normale lampadina a riflettore, riduce al minimo l'effetto del calore sugli oggetti sensibili.

Illuminazione con effetti decorativi



Questo spot Philips è progettato per offrire un raggio luminoso diretto. Usalo per sottolineare i tuoi oggetti preferiti o combina più spot per l'illuminazione domestica generale.

Sistema ottimale di regolazione luminosa

Questa lampadina può essere utilizzata con qualsiasi regolatore di intensità e non soltanto riduce la luminosità fino allo 0%, ma crea un effetto caldo e accogliente simile a quello prodotto dalle lampadine a incandescenza.

Durata doppia



Questa lampada ha una durata due volte maggiore di una lampadina normale, pertanto sostituisce due lampade riducendo costi e disagi. La durata è stimata sulla base di un utilizzo medio di 2,7 ore al giorno o di 1.000 ore all'anno.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: Sì
- Forma della lampada: Faretto direzionale
- Attacco: GU5.3
- Tecnologia: Alogena
- Codice forma lampada: MR16

Dimensioni della lampadina

- Diametro: 51 mm
- Altezza: 46 mm
- Larghezza: 51 mm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 4 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.8
- Durata nominale: 4.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 16.000

Caratteristiche luce

- Applicazione: Luce d'accento
- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 100
- Temperatura del colore: 3000 K
- Luce colorata: Luce bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 430 lm
- Tempo di accensione: 0 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 1
- Tensione: 12 – 24 V
- Wattaggio: 35 W

Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Durata nominale: 4.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 430 lm
- Intensità di picco nominale: 1000 cd
- Potenza nominale: 35 W

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696588765
- Peso netto: 0,064 kg
- Peso lordo: 0,073 kg
- Altezza: 12,000 cm
- Lunghezza: 4,900 cm
- Larghezza: 14,000 cm
- Numero del materiale (12NC): 926000850066



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.699

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com