

Capsule

Alogena

35 W (50 W)

GY6,35

Luce bianca calda



Incredibile luce brillante

Le lampadine a capsula Philips Halogen offrono una luce alogena nitida e brillante enfatizzando al massimo il tuo sistema di illuminazione. Tutti i prodotti Philips Halogen sono ad intensità regolabile.

Luminosità regolabile

- Regolabilità per creare un'atmosfera accogliente

Crea un'atmosfera accogliente

- Luce vivida e brillante per creare a casa il tuo scenario luminoso

Accensione immediata

- Accensione istantanea

In evidenza

Regolabilità per creare la giusta atmosfera

L'utilizzo di più luci in una stanza fanno sì che questa appaia più luminosa, mettendo in evidenza angoli e lati diversi. Attenuando la luminosità di queste luci, è possibile creare atmosfere più confortevoli e vivaci.

Luce vivida e brillante

La luce alogena chiara scintillante e crea bellissimi riflessi e ombre nitide. Le lampade alogene Philips regalano un effetto decorativo e danno vita alla tua stanza.

Accensione istantanea

Basta premere l'interruttore e la tua stanza sarà completamente illuminata. No tempi di accensione lenti. Nessuna attesa, ma luce immediata.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Forma: Capsule
- Dimmerabile: Sì
- Forma della lampada: Capsula unidirezionale
- Attacco: GY6.35
- Tecnologia: Alogena

Dimensioni della lampadina

- Diametro: 12 mm
- Altezza: 44 mm
- Larghezza: 12 mm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 2 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.85
- Durata nominale: 2.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 8.000

Caratteristiche luce

- Applicazione: Luce brillante
- Indice di resa cromatica (CRI): 100
- Temperatura del colore: 3100 K
- Luce colorata: Luce bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 766 lm
- Tempo di accensione: 0 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 1
- Tensione: 12 V
- Wattaggio: 36,0 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): G

Valori stimati

- Durata nominale: 2.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 766 lm
- Potenza nominale: 36.0 W

Specifiche tecniche

- Durata delle lampade: 2.000 ore
- Forma: Capsule
- Coordinata cromatica Y: 0,402
- Coordinata cromatica X: 0,43

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514334892
- Peso netto: 0,004 kg
- Peso lordo: 0,010 kg
- Altezza: 12,800 cm
- Lunghezza: 2,500 cm
- Larghezza: 5,300 cm
- Numero del materiale (12NC): 925723717105



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.697

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com