

PHILIPS

Lampadina smerigliata a
filamento 100 W G120 E27

LED

2700K

1521 lm

15000 h



8718699665142



Una lampadina senza eguali

Forme familiari che conosci e ami. Ti offrono l'aspetto classico delle lampade a incandescenza, consumando circa l'80% di energia in meno. L'ampia apertura del fascio luminoso consente una distribuzione perfetta e completa della luce.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina alogena standard

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per gli apparecchi decorativi

Una luce che non è solo illuminazione

- Tecnologia LED moderna dallo stile vintage

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina alogena standard



Lampadina LED a risparmio energetico con design e forma accattivanti nonché dimensioni contenute. La lampadina

sostitutiva perfetta e sostenibile per le luci alogene tradizionali.

Perfette per gli apparecchi decorativi

Lampadine globo LED di Philips con un'illuminazione moderna per l'uso in apparecchi decorativi quali ventilatori a soffitto e strisce decorative.

LED dallo stile vintage

Le lampadine LED Classic a risparmio energetico combinano la tecnologia LED all'avanguardia e il design vintage.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada globo unidirezionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +45 °C
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Garanzia

- Periodo di garanzia: 2 anni

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0,5 s
- Temperatura di colore correlata (Nom): 2700
- Flusso luminoso: 1.521 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 144,00

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Conformità a RoHS EU: Sì

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699665142
- EOC: 871869966514200
- Nome prodotto: LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4

Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 0.52

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.52
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 100
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 10,5
- Consumo energetico kWh/1000 h: 11

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 177 mm
- Lunghezza complessiva: 177 mm
- Larghezza complessiva: 125 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 125 mm
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 400296
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: E27

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699665142
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,2 kg
- Altezza: 19,6 cm
- Lunghezza: 12,8 cm
- Larghezza: 12,8 cm



Data di rilascio:
2026-06-10
Versione: 0.758

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com