

# PHILIPS

Plafoniera Moire 10  
W

Lampade da soffitto

2700K

Bianco



8718699681098



## Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Gli apparecchi d'illuminazione LED di Philips forniscono una luce ideata per il comfort dei tuoi occhi

### Effetto luminoso

- Questa plafoniera è dotata della tecnologia Interlaced Optics che ridistribuisce in modo intelligente la luce per migliorare la tua esperienza totale di illuminazione. La lente di questo apparecchio ha una microstruttura piramidale che diffonde e distribuisce uniformemente la luce, senza affaticare gli occhi.

### Facile da usare

- Facile installazione

### Effetto luminoso

- Distribuzione uniforme della luce

### Di prima qualità

- Facile da pulire

# In evidenza

## Interlaced Optics

Questa plafoniera è dotata della tecnologia Interlaced Optics che ridistribuisce in modo intelligente la luce per migliorare la tua esperienza totale di illuminazione. La lente di questo apparecchio ha una microstruttura piramidale che diffonde e distribuisce uniformemente la luce, senza affaticare gli occhi.

## Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

## Facile da pulire

Materiali lisci e facili da pulire per una casa sempre attraente, da cima a fondo.

## Distribuzione uniforme della luce

Illumina tutte le stanze in modo regolare e uniforme.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Rotondo

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 60 mA
- Efficienza: 100 lm/W

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,21 kg
- Altezza: 5 cm
- Lunghezza: 24 cm
- Larghezza: 24 cm

## Service

- Garanzia: 5 anni

### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 240 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1000
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 10
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699681098
- Peso netto: 0,19 kg
- Peso lordo: 0,38 kg
- Altezza: 28,2 cm
- Lunghezza: 6,2 cm
- Larghezza: 28,2 cm
- Codice materiale (12NC): 915005778201



Data di rilascio:  
2024-04-15  
Versione: 0.302

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)