

# PHILIPS

Lampadina 75 W  
A60 E27 x2

LED

4000 K

1055 lm

15000 h



8718699726997



## Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

### Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

# In evidenza

## LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 11 cm
- Larghezza: 6 cm

## Aspetto e finitura

- Materiale: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1055 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5 s
- Temperatura del colore correlata: 4000 K
- Flusso luminoso: 1.055 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 105,00 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

**Altre caratteristiche**

- Efficienza: 105 lm/W
- Conformità a RoHS EU: Sì

**Informazioni sulla confezione**

- EAN: 8718699726997
- EOC: 871869972699700
- Nome prodotto: LED 75W A60 E27  
CW 230V FR ND 2CT/SRT6

**Assorbimento**

- Fattore di potenza (frazione): 0.5

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: >0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 10 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Consumo energetico: 10 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Lunghezza: 11 cm

**Valori stimati**

- Durata nominale: 15.000 ore

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 391872
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60 Hz
- Dimmerabile: No
- Attacco: E27



Data di rilascio:  
2024-08-12  
Versione: 0.250

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)