

# PHILIPS

Lampadina smerigliata a  
filamento 75 W A60 E27

LED

6500 K

1055 lm

15000 h



8718699762599



## Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design sobrio ed elegante, questa lampada è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

### **Luce di qualità elevata**

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### **Crea la luce giusta per la tua casa**

- Perfette per l'illuminazione generale

# In evidenza

## Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,4 cm
- Larghezza: 6 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 6500 K
- Flusso luminoso nominale: 1055 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 865 | CCT of 6500K

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 124 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699762599
- EOC: 871869976259900
- Nome prodotto: LED classic 75W E27 CDL A60 FR ND 1PF/10

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.52
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 8,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico kWh/1000 h: 9

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,4 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 387427

#### Lampadina

- Software aggiornabile: No

#### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699762599
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2026-05-30  
Versione: 0.328

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)