

# PHILIPS

Lampadina smerigliata a filamento 120 W A67 E27

LED

6500 K

2000 lm

15000 h



8718699764555

A  
↑  
G D

## Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Forme classiche che conosci e ami. Consumano fino all'86% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali, grazie alla più moderna tecnologia LED a risparmio energetico, e durano dieci volte più a lungo.

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per l'illuminazione generale

### LED di alta qualità con una durata decennale

- Progettata per il comfort dei tuoi occhi

# In evidenza

**Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard**



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, review

this copy again for all of these. Does not read well.

## Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

## Progettata per il comfort dei tuoi occhi



È facile capire quanto l'illuminazione intensa possa affaticare gli occhi. La luminosità eccessiva genera riverberi. Se è troppo tenue, si verifica uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo mondo con LED soffusi progettati per il comfort degli occhi e creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Garanzia

- Periodo di garanzia: 2 anni

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 6500 K
- Flusso luminoso nominale: 2000 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5 s
- Codice colore: 865 | CCT of 6500K
- Temperatura di colore correlata (Nom): 6500 K
- Flusso luminoso: 2.000 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 153,00 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

## Altre caratteristiche

- Conformità a RoHS EU: Sì

**Informazioni sulla confezione**

- EAN: 8718699764555
- EOC: 871869976455500
- Nome prodotto: LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

**Assorbimento**

- Fattore di potenza (frazione): 0.51

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 120 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 13 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 13

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 121 mm
- Lunghezza complessiva: 121 mm
- Larghezza complessiva: 70 mm

**Valori stimati**

- Durata nominale: 15.000

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 70 mm
- Numero di registrazione EPREL: 374904
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: E27
- Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? No

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699764555
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,06 kg
- Altezza: 17,7 cm
- Lunghezza: 7,5 cm
- Larghezza: 7,5 cm



Data di rilascio:  
2025-09-13  
Versione: 0.457

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)