

PHILIPS

Lampadina smerigliata a
filamento 150 W A67 E27

LED

6500 K

2452 lm

15000 h



8718699764616



Una lampadina senza eguali

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

Una luce che non è solo illuminazione

- Tecnologia LED moderna dallo stile vintage

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di

illuminazione perfetta per più di 15 anni.

LED dallo stile vintage

Le lampadine LED Classic a risparmio energetico combinano la tecnologia LED all'avanguardia e il design vintage.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +45 °C
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Garanzia

- Periodo di garanzia: 2 anni

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 6500 K
- Flusso luminoso nominale: 2452 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0,5 s
- Codice colore: 865 | CCT of 6500K
- Temperatura di colore correlata (Nom): 6500
- Flusso luminoso: 2.452 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 140,00

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Conformità a RoHS EU: Sì

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699764616
- EOC: 871869976461600
- Nome prodotto: LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 0.51

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 150
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 17,5
- Consumo energetico kWh/1000 h: 18

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 121 mm
- Lunghezza complessiva: 121 mm
- Larghezza complessiva: 70 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 70 mm
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 374907
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: E27

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699764616
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,06 kg
- Altezza: 17,7 cm
- Lunghezza: 7,5 cm
- Larghezza: 7,5 cm



Data di rilascio:
2026-06-10
Versione: 0.423

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com