

PHILIPS

Lampadina smerigliata a
filamento 200 W A95 E27

LED

4000 K

3452 lm

15000 h



8718699764654



Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

Una luce che non è solo illuminazione

- Una semplice luce LED per uso comune

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Una semplice luce LED per uso comune



La luce LED Philips per uso comune offre illuminazione e prestazioni affidabili ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 16,5 cm
- Larghezza: 9,5 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 3452 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0,5 s
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K
- Flusso luminoso: 3.452 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 150,00 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Efficienza: 150 lm/W
- Conformità a RoHS EU: Sì

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699764654
- EOC: 871869976465400
- Nome prodotto: LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 0.51

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 23 W
- Wattaggio lampada equivalente: 200 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 23 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 16,5 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Diametro: 95 mm
- Numero di registrazione EPREL: 374909
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60 Hz
- Dimmerabile: No
- Attacco: E27

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699764654
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,16 kg
- Altezza: 22,6 cm
- Lunghezza: 10,2 cm
- Larghezza: 13 cm



Data di rilascio:
2025-05-16
Versione: 0.303

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com