

# PHILIPS

Lampadina 75 W  
A60 E27

LED

6500 K

1055 lm

15000 h



8718699769369



## Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca fredda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine opache tradizionali.

### Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

# In evidenza

**LED soffusi pensati per i tuoi occhi**



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

**Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza**

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

**Durata di vita di 15.000 ore**



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No

### Dimensioni della lampadina

- Altezza: 11 cm
- Larghezza: 6 cm

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

### Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 200 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 6500 K
- Flusso luminoso nominale: 1055 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 865 | CCT of 6500K

### Varie

- EyeComfort: Sì

### Altre caratteristiche

- Efficienza: 105 lm/W

### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699769369
- EOC: 871869976936901
- Nome prodotto: LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 10 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Lunghezza: 11 cm

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50–60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:  
391851



Data di rilascio: 2024-12-11  
Versione: 0.220

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)