

PHILIPS

Lampadina 60 W
A60 E27 x2

LED

4000 K

806 lm

15000 h



8718699770266



Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca fredda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine opache tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

In evidenza

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 11 cm
- Larghezza: 6 cm

Aspetto e finitura

- Materiale: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Efficienza: 107 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699770266
- EOC: 871869977026600
- Nome prodotto: LED 60W A60 E27
CW FR ND 2SRT6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 7,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 11 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:
391871



Data di rilascio:
2024-09-17
Versione: 0.150

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com