PHILIPS

Lampadina 100 W A60 E27 x2

LED

12,5 W - 100 W

E27

Bianca fredda

8718699770327

A ↑ G E

Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca fredda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine opache tradizionali.

Luce di qualità elevata
- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine
- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Adotta una soluzione sostenibile
- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

8718699770327

In evidenza

LED soffusi pensati per i tuoi occhi

Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

Durata di vita di 15.000 ore

Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

Dimensioni della lampadina
- Altezza: 11 cm
- Larghezza: 6 cm

Aspetto e finitura
- Materiale: Plastica

Durata
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massina intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche
- Efficienza: 121 lm/W

Informazioni sulla confezione
- EAN: 8718699770327
- EOC: 871869977032700
- Nome prodotto: LED 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Consumo energetico
- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 12,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): E

Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza: 11 cm

Specifiche tecniche
- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 391877

Lampadina
- Uniformità colore: 6

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8718699770327
- Peso netto: 0,06 kg
- Peso lordo: 0,1 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 13 cm
- Codice materiale (12NC): 929001312434

Data di rilascio:
2024-03-13
Versione: 0.159

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.