

# PHILIPS

Lampadina stick 75  
W E27

LED


4000 K

1050 lm

15000 h



8718699771393



## Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca fredda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine opache tradizionali.

### Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

# In evidenza

**Progettata per il comfort dei tuoi occhi**



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

**Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard**



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, review this copy again for all of these. Does not read well.

**Durata di vita di 15.000 ore**



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

**Informazioni ambientali**

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

**Caratteristiche luce**

- Apertura fascio luminoso: 240 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1050 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0,5
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 110 lm/W

**Informazioni sulla confezione**

- EAN: 8718699771393
- EOC: 871869977139302
- Nome prodotto: LED Stick 75W T38 E27 CW FR ND SRT4

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0,51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 9,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 10

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 114,3 mm
- Lunghezza complessiva: 114,3 mm
- Larghezza complessiva: 37,2 mm

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 415170

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699771393
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 4,6 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.331

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)