

# PHILIPS

Lampadina candela  
15 W T25 E14

LED

2700K

150 lm

15000 h



8718699771935



## Lampadina LED all'avanguardia per la casa

Questa lampadina a LED Philips offre una luce accattivante, ancora più calda, una durata davvero incredibile e un risparmio energetico immediato e significativo. Con la sua originale temperatura del colore, questa lampadina rappresenta la scelta perfetta per un'atmosfera intima.

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

### Una luce che non è solo illuminazione

- Per l'uso in frigoriferi e congelatori

# In evidenza

## Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico

ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, review this copy again for all of these. Does not read well.

## Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

## Lampadina per apparecchi speciali

Le lampadine Philips possono essere usate in frigoriferi, congelatori e ambienti soggetti a basse temperature di funzionamento.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E14
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Garanzia

- Periodo di garanzia: 2 anni

**Caratteristiche luce**

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 150 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5 s
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura di colore correlata (Nom): 2700 K
- Flusso luminoso: 150 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 88,00 lm/W

**Varie**

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

**Altre caratteristiche**

- Conformità a RoHS EU: Sì

**Informazioni sulla confezione**

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193501
- Nome prodotto: LED 15W T25 E14  
WW FR ND RF 1SRT6

**Assorbimento**

- Fattore di potenza (frazione): 0.4

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 15 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 1,7 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 2

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 59 mm
- Lunghezza complessiva: 59 mm
- Larghezza complessiva: 25 mm

**Valori stimati**

- Durata nominale: 15.000

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50–60
- Diametro: 25 mm
- Numero di registrazione EPREL: 391879
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: E14
- Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? No

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC – Prodotto: 8718699771935
- Peso netto: 0,01 kg
- Peso lordo: 0,02 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 2,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-09-13  
Versione: 0.539

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.