

PHILIPS

Lampadina 60;
30; 16 W A60 E27

LED


2700/2500/2200 K

806; 320; 150 lm

15000 h



8718699772130



Una apparecchio. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

Personalizza l'atmosfera della casa in base all'attività del momento. Con la tecnologia LED Philips SceneSwitch puoi cambiare facilmente l'impostazioni dell'apparecchio: puoi scegliere una luce brillante, una luce naturale oppure una luce calda e confortevole. Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore a parete.

Una luce che non è solo illuminazione

- Tre impostazioni di luce
- Non richiede dimmer o altre installazioni

LED di alta qualità con una durata decennale

- Progettata per il comfort dei tuoi occhi

In evidenza

Tre impostazioni di luce (SSDL)

Una singola lampadina sostitutiva che permette di alternare tre diversi livelli di luminosità di luce naturale, il tutto con l'interruttore già presente.

Plug and Play



Non richiede alcuna ulteriore installazione né un interruttore dimmer. Questa lampada Goccia non è adatta per l'utilizzo con dimmer. Se usata su un dimmer, imposta quest'ultimo con luminosità 100%.

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



È facile capire quanto l'illuminazione intensa possa affaticare gli occhi. La luminosità eccessiva genera riverberi. Se è troppo tenue, si verifica uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo mondo con LED soffusi progettati per il comfort degli occhi e creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200-2500-2700 K
- Flusso luminoso nominale: 806, 320, 150 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5 s
- Codice colore: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura di colore correlata (Nom): 2700, 2500, 2200 K
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 107,00 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: SceneSwitch

Altre caratteristiche

- Marchio CE: Sì
- Conformità a RoHS EU: Sì

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Nome prodotto: LEDClassic SSW
60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 0.5

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60;30;16 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 7,5, 3, 1,6 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 104 mm
- Lunghezza complessiva: 104 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 60 mm
- Numero di registrazione EPREL: 739280
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 0,9
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: E27
- Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699772130
- Peso netto: 0,07 kg
- Peso lordo: 0,1 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.368

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com