

# PHILIPS

Faretto 120 W R7S

LED

3000 K

2000 lm


15000 h

Regolabile



8718699773694

A  
↑  
G D



## Luce LED lineare, d'intensità dimmerabile con angolo di 300 gradi

Questo innovativo LED lineare rappresenta il ricambio perfetto per le lampade R7S alogene, che sorpassa nettamente in termini di risparmio energetico.

### Luce di qualità elevata

- Luce energizzante fredda

# In evidenza

## 3500 K [lampade a LED]



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 3500 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione di casa e perfetta per rilassarsi.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore non direzionale
- Attacco: R7s
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì
- Materiale della lampadina: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 2000 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 142 lm/W

## Varie

- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Nome prodotto: LED 120W R7S 118mm WH D RF 1PF/12

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.8
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 120 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 14 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 14

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 118 mm
- Lunghezza complessiva: 118 mm
- Larghezza complessiva: 29 mm

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 397582

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699773694
- Peso netto: 0,09 kg
- Peso lordo: 0,11 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-09-17  
Versione: 0.519

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)