

# PHILIPS

Faretto 40 W GX53

LED

2700K

500 lm

15000 h



8718699773717



## Illuminazione LED d'accento di lunga durata con fascio mirato

Le lampadine LED Philips standard forniscono un'illuminazione uniforme perfetta per l'illuminazione generale delle stanze.

### Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

# In evidenza

**Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.**



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: GX53
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

### Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 500 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.4
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 90 lm/W

### Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Nome prodotto: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 5,5
- Consumo energetico kWh/1000 h: 6

### Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 26 mm
- Lunghezza complessiva: 25,5 mm
- Larghezza complessiva: 75 mm

### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 391874

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699773717
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 6,3 cm

8718699773717



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.469

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)