PHILIPS

Riflettore 60 W R63 E27

LED

2700K

345 lm

15000 h

Regolabile

8718699773830

A ↑ G F

Luce LED con una durata di vita elevata e con fascio chiaro mirato

Questa lampada LED direzionale con un fascio mirato di luce bianca calda è la soluzione ideale per la sostituzione dei riflettori tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

In evidenza

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina
- Altezza: 10,2 cm
- Larghezza: 6,3 cm

Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali
- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massina intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

Varie
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche
- Efficienza: 76 lm/W

Informazioni sulla confezione
- EAN: 8718699773830
- EOC: 871869977383000
- Nome prodotto: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

Consumo energetico
- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 4,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza: 10,2 cm

Valori stimati
- Intensità di picco nominale: 620 cd

Specifiche tecniche
- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 397591

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8718699773830
- Peso netto: 0,09 kg
- Peso lordo: 0,13 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 6,3 cm

Data di rilascio:
2025-06-13
Versione: 0.246

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.